

Bemberg Soft bias tape

ベンベルグソフトバイアステープ

[#300]

使用素材

Bemberg

by Asahi Kasei

Asahi

Cupro(Bemberg™) 100%
Fabric width 92cm
キュプラ(ベンベルグ®) 100%
生地巾 92cm

Quality Sample

白色は蛍光染料使いの為、水による移染にご注意ください。

Color Samples

327

351

368

332

303

325

328

301

302

365

366

307

383

308

309

311

315

331

391

354

305

367

306

318

323

373

*326

329

378

379

380

381

※在庫限りで販売終了となります ※Will be discontinued due to limited stock.

Washing cautions 洗濯上の注意

- Wash well with water. Hang out to dry immediately.
- Do not leave wrung or soaked in water for a long time.
- Do not use detergents with bleaching agents as they may cause the material to discolor. A neutral detergent is most suitable.
- Shrinkage percentage might be more than 10%.
- 水洗いは充分にしてください。水洗いのあとは、早く干してください。
- 絞ったままや、水につけたままでの長時間にわたる放置は、さけてください。
- 漂白剤入りの洗剤をご使用になりますと、変色することがありますので、ご使用にならないでください。中性洗剤が最適です。
- 水洗いによる寸法変化率は、経・緯ともに-10%以上となる恐れがあります。

Ironing cautions アイロンがけの注意

- Dry completely before ironing. Ironing partially dry material may cause the color to fade.
- なま乾きのままでアイロンをかけると、色落ちすることがありますので、よく乾かしてからアイロンをかけてください。

Material 使用素材

- Bemberg™ is a trade mark of Asahi Kasei Fibers Corporation for its cuprammonium rayon, which is a regenerated cellulosic fiber made from cotton linter.
- ベンベルグ® は、コットンから生まれた再生セルロース繊維“キュブラ”のブランド名で旭化成(株)の登録商標です。

Colorfastness 染色		試験方法
Light (耐光)	3	JIS-L0842 紫外線カーボンアーク灯光第3露光法 (3・4級照射)
Dry rubbing (摩擦／乾式)	4～5	JIS-L0849 学振Ⅱ形
Wet rubbing (摩擦／湿式)	3～4	JIS-L0849 学振Ⅱ形
Water (水)	4～5	JIS-L0846
Perspiration Acid (汗／酸性)	3～5	JIS-L0848
Perspiration Alkaline (汗／アルカリ性)	3～5	JIS-L0848
Washing (洗濯)	4～5	JIS-L0844 A-2法
Dry-cleaning (ドライクリーニング)	4～5	JIS-L0860 A法(パークロールエチレン)

*Above Colorfastness is not guarantee, but as reference.

※表値は測定値であり保証値ではありませんのでご注意ください。

※堅牢度は標準色に対する測定値であり、特異色については表値とは異なる場合があります。

Care symbols 取扱い絵表示



Asahi